

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-09-15

## Cámara de fosfato con llenado inicial

N.º de pedido: A000131

### Características de rendimiento

- Evita que los endurecedores se cristalicen en el condensador al fosfatar el agua sin tratar
- Recomendado para agua con una dureza de 4 °dH (0,72 mmol/l) a 15 °dH (2,69 mmol/l)
- Completo con conexiones para una manguera de presión de 1/2" (diámetro interior 12,7 mm)
- Incluido el llenado inicial
- El llenado del cartucho de fosfato debe reponerse según el consumo



### Características técnicas

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Diámetro exterior           | 125 mm  |
| Conexión 1 rosca (interior) | 1/2"    |
| Conexión 2 rosca (interior) | 1/2"    |
| Peso                        | 2.40 kg |

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser