

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-03-16

Inserto cilíndrico
adecuado para U 20 M y U 2040 M
N.º de pedido: A001722

Características de rendimiento

- Principio de 2 cámaras para mantener un nivel constante en la cámara de trabajo
- Gran estabilidad de la temperatura tanto en el tiempo como en el espacio gracias al flujo laminar que se establece
- Estabilidad térmica con agua, a T = 70 °C y nivel de bombeo 5: <0,01 K
- Homogeneidad de temperatura con agua, a T = 70 °C y nivel de bomba 5: <0,01 K
- Dos tornillos, accesibles desde arriba, para nivelar el inserto del cilindro.
- ¡Por favor, siga las instrucciones de montaje!



Características técnicas

Diámetro exterior

184 mm

Diámetro interior

175 mm

Profundidad de inmersión

300 mm

Material

Acero inoxidable

Accesorios de serie

- 1 tapa para baño

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser