


FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-06

Kit de conversion en rouleaux d'appareillage en PA
convient à Universa U 890
Numéro d'article: A001742

Caractéristiques

- Le kit de transformation se compose de deux roulettes pivotantes avec frein de stationnement et de deux roulettes fixes
- Dimensions des roues : 50x18 mm
- Hauteur totale : 71 mm
- Montage :
- Dévisser les roulettes fixes et les pieds de l'appareil
- Bandes de tôle et les deux roulettes pivotantes à l'avant, visser les roulettes fixes à l'arrière de l'appareil en utilisant le modèle de trous.



Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser