

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-20

Lance de projection
adaptable sur U 4230 M
Numéro d'article: A001785

Caractéristiques


- Pour améliorer l'homogénéité de la température dans le bain.
- Excellente stabilité de température ($\pm 0,007\text{ }^{\circ}\text{C}$) et uniformité ($\pm 0,03\text{ }^{\circ}\text{C}$). Mesuré avec un niveau de pompe 8 et de l'eau à $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (conformément à la norme DIN 12876-2).
- Le tube rayonnant est monté à la sortie de la pompe et est positionné au centre du fond du bain, jusqu'à la face avant de celui-ci.
- Une notice de montage est fournie.



Données techniques

Matériau

Acier inoxydable



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser