

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-12

Tapón roscado M16 x 1
sin tuerca de unión
N.º de pedido: HKN 065


Características de rendimiento

- Acero austenítico clásico, también conocido como «acero de fácil mecanizado».
- Buena resistencia a la corrosión, pero resistencia limitada a los ácidos y sin resistencia a la corrosión intergranular.



Características técnicas

Diámetro exterior	13,5 mm
Diámetro interior	10 mm
Material	Acero CrNiS (1.4305)
Longitud	1 cm
Peso	0.01 kg



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser