

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-10-05

LAUDA Integral IN 1090 XTW Process thermostat
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Part Number: L004888

Features

- Process thermostat with integrated cooling system for dynamic temperature control within external circuits
- Coloured TFT display for simultaneous indication of actual & set values and graphic illustration of the temperature profile
- Clear text menu navigation, six selectable languages DE, EN, FR, ES, IT, RU
- Management of heat transfer liquids with stored properties
- Easy input via cursor and soft keys. Additional Tmax key for overtemperature protection
- SelfCheck Assistant for system diagnosis
- ATEX-certified gas warning sensors with warning and switch-off function and external status interface for higher-level safety systems
- Quick-stop function via black push-button and connection contacts for remote release
- Fully electronic continuous controller with PID action for internal & external control
- Self adapt function for determination of control parameters
- PowerAdapt system for the use of the maximum possible amount of heat permitted by the power supply system
- Low-level and adjustable over-temperature protection with acoustic alarm for use with flammable and non-flammable liquids
- Powerful LAUDA Variopump (pressure pump) with 8 selectable output levels or control of outflow pressure
- USB and Ethernet interface equipped as standard
- Port for external Pt100 integrated, second external Pt100 feasible via interface module
- Remote fault indication through floating contact
- Option for upgrading up to 2 additional interfaces (RS 232/485, Profibus, analogue, contact or EtherCAT module)
- Programmer with 150 temperature/time segments that can be separated into 5 programs
- Integrated web server for browser based operation in local area networks via PC, tablet or smart phone, secure data transfer due to authentication procedure and encryption
- Integrated and adjustable bypass
- Digital display of pump pressure
- Very small internal volume and big non-thermostated expansion vessel (cold fluid layer system)
- SmartCool system for energy-saving digital cooling management including compressor on-off control



Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-10-05

LAUDA Integral IN 1090 XTW Process thermostat
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Part Number: L004888

Features

- Condenser cooling Water
- Utilizes natural refrigerants

Options included

- Labeling China



Working temperature min.
-90 °C



Working temperature max.
220 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-10-05

LAUDA Integral IN 1090 XTW Process thermostat
 400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
 Part Number: L004888

Technical Features (according to DIN 12876)

Working temperature range	-90 ... 220 °C
Ambient temperature range	5 ... 40 °C
Temperature stability	0.05 ± K
Heater power max.	12 kW
Power consumption max.	19 kW
Current max.	30 A
Pump Pressure max.	3,1 bar
Pump flow rate max. (pressure)	65 L/min
In / Outlet connection thread (outside)	M38 x 1,5
Inlet/outlet hose size	1"
Filling volume min.	10 L
Filling volume max.	30.6 L
Water cooling connection thread (outside)	3/4 "
Recommended cooling water temperature	15 °C
Cooling water temperature max.	30 °C
Cooling water consumption	26 L/min
Recommended pressure difference cooling water	3 bar
Pressure difference cooling water min.	0.8 bar
Max. pressure difference cooling water	10 bar
Maximum pressure cooling water	10 bar
Overall dimensions (WxDxH)	760 x 650 x 1605 mm
Weight	400 kg
Noise level	68 dB(A)
Refrigerant stage 1	R-1270 (GWP 2); 0.470 kg; 0.0 t CO ₂ -eq
Refrigerant stage 2	R-170 (GWP 6); 0.390 kg; 0.0 t CO ₂ -eq
Minimum room size, depending on the refrigerant	51,2 m ³
Power supply	400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
 Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
 info@lauda.de • www.lauda.de
 WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
 Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
 LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
 Sitz Lauda-Königshofen
 Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
 Dr. Gunther Wobser (Vors.),
 Dr. Marc Stricker
 Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET


Published: 2026-10-05

LAUDA Integral IN 1090 XTW Process thermostat
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Part Number: L004888

Technical Features (according to DIN 12876)

Power plug

Power cord with plug (IEC 60309, 5-pol, CEE, red, 32 A)



Power cord with plug (IEC 60309, 5-pol, CEE, red, 32 A)

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-10-05

LAUDA Integral IN 1090 XTW Process thermostat
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Part Number: L004888

Temperature	Pump stage	Heat transfer liquid	Cooling Capacity 50 Hz	Cooling Capacity 60 Hz
200 °C	8	Thermal oil	10.5 kW	10.5 kW
100 °C	8	Thermal oil	10.5 kW	10.5 kW
20 °C	8	Ethanol	10.3 kW	10.5 kW
10 °C	8	Ethanol	10.3 kW	10.5 kW
0 °C	8	Ethanol	10.1 kW	10.3 kW
-10 °C	8	Ethanol	10 kW	10 kW
-20 °C	4	Ethanol	10 kW	10 kW
-30 °C	4	Ethanol	10 kW	10 kW
-40 °C	4	Ethanol	9.1 kW	10 kW
-50 °C	4	Ethanol	6.8 kW	7.5 kW
-60 °C	4	Ethanol	4.6 kW	5.2 kW
-70 °C	4	Ethanol	2.8 kW	3.4 kW
-80 °C	4	Ethanol	1.2 kW	1.7 kW
-90 °C	2	Ethanol	0.5 kW	0.6 kW

Reserve technical changes

Standard accessories

- 2 nipples 1/2" with screw cap G3/4 for cooling water

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-10-05

LAUDA Integral IN 1090 XTW Process thermostat
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Part Number: L004888

PUMP CHARACTERISTICS Heat transfer liquid: Water

Pressure bar



- 1 Stage 1
- 2 Stage 2
- 3 Stage 3
- 4 Stage 4
- 5 Stage 5
- 6 Stage 6
- 7 Stage 7
- 8 Stage 8

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser