

## PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-07-22

LAUDA Integral IN 130 T

Process thermostat 208-220 V; 60 Hz

Part Number: L003301

### Features

- Process thermostat with integrated cooling system for dynamic temperature control within external circuits
- Coloured TFT display for simultaneous indication of actual & set values and graphic illustration of the temperature profile
- Clear text menu navigation, six selectable languages DE, EN, FR, ES, IT, RU
- Management of heat transfer liquids with stored properties
- Easy input via cursor and soft keys. Additional Tmax key for overtemperature protection
- SelfCheck Assistant for system diagnosis
- Fully electronic continuous controller with PID action for internal & external control
- Self adapt function for determination of control parameters
- PowerAdapt system for the use of the maximum possible amount of heat permitted by the power supply system
- Low-level and adjustable over-temperature protection with acoustic alarm for use with flammable and non-flammable liquids
- Extremely powerful pressure pump
- USB and Ethernet interface equipped as standard
- Port for external Pt100 integrated, second external Pt100 feasible via interface module
- Remote fault indication through floating contact
- Option for upgrading up to 2 additional interfaces (RS 232/485, Profibus, analogue, contact or EtherCAT module)
- Programmer with 150 temperature/time segments that can be separated into 5 programs
- Adjustable bypass for pressure limiting
- Digital display of pump pressure
- Integrated web server for browser based operation in local area networks via PC, tablet or smart phone, secure data transfer due to authentication procedure and encryption
- SmartCool system for energy-saving digital cooling management including compressor on-off control
- Condenser cooling Air
- Utilises traditional refrigerants (HFCs) in accordance with European legislation to control F-gases (EU) 573/2024



Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

# PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-07-22

LAUDA Integral IN 130 T

Process thermostat 208-220 V; 60 Hz

Part Number: L003301



Working temperature min.  
-32 °C



Working temperature max.  
120 °C

## Technical Features (according to DIN 12876)

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Working temperature range               | -32 ... 120 °C                                         |
| Ambient temperature range               | 5 ... 40 °C                                            |
| Temperature stability                   | 0.05 ± K                                               |
| Heater power max.                       | 2.7 kW                                                 |
| Power consumption max.                  | 3.5 kW                                                 |
| Current max.                            | 16 A                                                   |
| Pump Pressure max.                      | 4,5 bar                                                |
| Pump flow rate max. (pressure)          | 45 L/min                                               |
| In / Outlet connection thread (outside) | G 3/4"                                                 |
| Inlet/outlet hose size                  | 3/4"                                                   |
| Filling volume min.                     | 3.6 L                                                  |
| Filling volume max.                     | 8.7 L                                                  |
| Overall dimensions (WxDxH)              | 430 x 550 x 760 mm                                     |
| Weight                                  | 79 kg                                                  |
| Noise level                             | 61 dB(A)                                               |
| Refrigerant stage 1                     | R-449A (GWP 1397); 0.400 kg; 0.6 t CO <sub>2</sub> -eq |
| Power supply                            | 208-220 V; 60 Hz                                       |
| Power plug                              | Power cord with angled plug (CEE7/7)                   |

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


## PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-07-22

LAUDA Integral IN 130 T

Process thermostat 208-220 V; 60 Hz

Part Number: L003301



Power cord with angled plug (CEE7/7)

| Temperature | Heat transfer liquid | Cooling Capacity 60 Hz |
|-------------|----------------------|------------------------|
| 100 °C      | Thermal oil          | 1.4 kW                 |
| 20 °C       | Ethanol              | 1.4 kW                 |
| 10 °C       | Ethanol              | 1.35 kW                |
| 0 °C        | Ethanol              | 1.2 kW                 |
| -10 °C      | Ethanol              | 0.8 kW                 |
| -20 °C      | Ethanol              | 0.4 kW                 |
| -30 °C      | Ethanol              | 0.1 kW                 |

Reserve technical changes

### Standard accessories

- 2 nipples 3/4" with screw cap G3/4 for pump connectors

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-07-22


LAUDA Integral IN 130 T

Process thermostat 208-220 V; 60 Hz

Part Number: L003301

### PUMP CHARACTERISTICS Heat transfer liquid: Water

Pressure bar



- 1 50 Hz
- 2 60 Hz  
(IN 130 T,  
IN 230 T,  
IN 230 TW)
- 3 60 Hz  
(IN 530 T,  
IN 530 TW)

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser