

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-08-26

Rohrset für Nachrüstung FC 80 MID / FC 80 C

Gehäuse wie IN 3540 XTW, isoliert

Best.-Nr.: LWZ 952

### Leistungsmerkmale



- Enthält zwei Rohre zur Hydraulischen Verbindung eines FC 80 MID oder FC 80 C auf einem Integral wie IN 3540 XTW
- Isoliermaterial geschlossenzellig, Wandstärke 25 mm



### Technische Merkmale

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Betriebstemperaturbereich   | -40 ... 140 °C     |
| Anschluss 1 Gewinde (innen) | M38 x 1,5          |
| Anschluss 2 Gewinde (innen) | M38 x 1,5          |
| Material                    | Edelstahl / Kupfer |

Technische Änderungen vorbehalten



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser