

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Manguera metálica

M16 x 1, rango de temp.: 10 ... 400 °C, 100 cm

N.º de pedido: LZM 041

## Características de rendimiento

- Tubería corrugada de metal para la regulación de temperatura con diferentes líquidos caloportadores
- Sellado cónico
- Radio de curvatura estático: 50 mm; radio de curvatura dinámico: 180 mm
- Tuyau disponible au mètre



## Características técnicas

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Rango de temperatura de funcionamiento | 10 ... 400 °C    |
| Conexión 1 rosca (interior)            | M16 x 1          |
| Conexión 2 rosca (interior)            | M16 x 1          |
| Longitud                               | 100 cm           |
| Diámetro interior                      | 10 mm            |
| Diámetro exterior                      | 22,2 mm          |
| Grosor del aislamiento                 | 1,6 mm           |
| Material                               | Acero inoxidable |

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser