

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-12-04

Cortocirc. de bombeo M16x1 T. adm.: +10/400 °C

p/T adm. (bar/°C): 2,3/20; 1,9/100; 1,5/300

N.º de pedido: LZM 044

Características de rendimiento

- Sellado cónico
- Radio de curvatura estático: 50 mm; radio de curvatura dinámico: 180 mm



Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento

10 ... 400 °C

Conexión 1 rosca (interior)

M16 x 1

Conexión 2 rosca (interior)

M16 x 1

Longitud

25 cm

Material

Acero inoxidable

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser