

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Cortocircuito en la bomba

M16 x 1, rango de temp.: -90 ... 150 °C

N.º de pedido: LZM 045

### Características de rendimiento

- Sellado cónico
- Aislamiento de material aislante altamente flexible de células cerradas a base de EPDM.



### Características técnicas

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Rango de temperatura de funcionamiento | -90 ... 150 °C   |
| Conexión 1 rosca (interior)            | M16 x 1          |
| Conexión 2 rosca (interior)            | M16 x 1          |
| Longitud                               | 25 cm            |
| Diámetro interior                      | 10 mm            |
| Grosor del aislamiento                 | 10 mm            |
| Material                               | Acero inoxidable |

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser