

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-08-13

Metallschlauch

G 3/4", Temp.-Bereich: -50 ... 150 °C, 200 cm

Best.-Nr.: LZM 076

Leistungsmerkmale

- Isolierung aus hochflexiblem, geschlossenzelligem Dämmstoff auf EPDM-Basis.
- Flach dichtend



Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich

-50 ... 150 °C

Anschluss 1 Gewinde (innen)

G 3/4"

Anschluss 2 Gewinde (innen)

G 3/4"

Länge

200 cm

Isolationsstärke

10 mm

Material

Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser