

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-13

Manguera metálica

G 1" - G 1 1/4", rango de temp: -50 ... 150 °C, 200cm

N.º de pedido: LZM 079

Características de rendimiento

- Aislamiento de material aislante altamente flexible de células cerradas a base de EPDM.
- Sellado plano

Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento	-50 ... 150 °C
Conexión 1 rosca (interior)	G 1"
Conexión 2 rosca (interior)	G 1 1/4"
Longitud	200 cm
Grosor del aislamiento	10 mm
Material	Acero inoxidable

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser