

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-09-15

Metallschlauch

M30 x 1,5, Temp.-Bereich: -90 ... 150 °C, 100 cm

Best.-Nr.: LZM 087

Leistungsmerkmale

- Konisch dichtend
- Isoliermaterial für kalte Anwendungen, geschlossenporig



Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich

-90 ... 150 °C

Anschluss 1 Gewinde (innen)

M30 x 1,5

Anschluss 2 Gewinde (innen)

M30 x 1,5

Länge

100 cm

Material innen

Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser