

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Manguera metálica

M30 x 1,5, rango de temp.: -90 ... 150 °C, 200 cm

N.º de pedido: LZM 088

Características de rendimiento

- Sellado cónico
- Material aislante para aplicaciones en frío, de poro cerrado



Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento

-90 ... 150 °C

Conexión 1 rosca (interior)

M30 x 1,5

Conexión 2 rosca (interior)

M30 x 1,5

Longitud

200 cm

Radio de curvatura mínimo/estático

200 mm

Material interior

Acero inoxidable

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser