

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-13

Manguera de silicona

DI 8 mm, aislamiento: 19 mm

N.º de pedido: LZS 002

Características de rendimiento

- No resistentes en ácidos, álcalis e hidrocarburos alifáticos (por ejemplo, gasolina, propano o metano) y aromáticos (por ejemplo, benceno, xileno, tolueno)
- Pueden utilizarse en las industrias alimentaria y farmacéutica gracias a su gran pureza.



Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento

-60 ... 100 °C

Diámetro interior

8 mm

Diámetro exterior

50 mm

Grosor del aislamiento

19 mm

Material interior

Silicona

Material exterior

EPDM

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser