

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-13

Manguera de silicona

DI 11 mm, aislamiento: 19 mm

N.º de pedido: LZS 009

Características de rendimiento

- Manguera de silicona con aislamiento adicional para la conexión al racor de la bomba con espigas de manguera
- Las mangueras de silicona se caracterizan por una combinación única de elasticidad, pureza y resistencia a la temperatura. Ofrecen una alta resistencia a la temperatura, así como una muy buena resistencia a los rayos UV y al ozono.
- Las mangueras de silicona son inodoras e insípidas, en gran medida inertes químicamente, y su pared interior es lisa, lo que minimiza los depósitos y facilita la limpieza.
- El material aislante es resistente a la intemperie, a los rayos UV y al ozono, y se caracteriza por una alta resistencia a la difusión del vapor de agua y una baja conductividad térmica.
- Pueden utilizarse en las industrias alimentaria y farmacéutica gracias a su gran pureza.
- Mangueras de silicona no aptas para aceite de silicona
- Tuyau disponible au mètre



Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento	-60 ... 100 °C
Diámetro interior	11 mm
Diámetro exterior	53 mm
Grosor del aislamiento	19 mm
Material interior	Silicona
Material exterior	EPDM

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser