

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-10-27

LAUDA Puridest PD 8 R

Wasserdestillierapparat 220 V; 3/PE; 50/60 Hz

Best.-Nr.: L003265

Leistungsmerkmale

- Mono-Destillierapparat (Vollautomat) mit Vorratsbehälter, für Wandmontage und Tischaufstellung geeignet
- Vorratsbehälter für Destillat fasst doppelte Stundenleistung des Apparates
- Destillat-Entnahmehahn mit Dauer- und Tippstellung
- Kondensator (Kühlschlange) im Vorratsbehälter, leicht austauschbar
- Magnetventil zur Steuerung der Wasserversorgung
- Energie-Ersparnis durch Destillation des erhitzten Kühlwassers
- Wasserersparnis durch automatische Abschaltung. Unnötiger Wasserverbrauch wird vermieden
- Destillierblase zur Reinigungszwecken leicht zugänglich
- CO₂ Entgasungsöffnung am Kondensator
- Elektronische Verschmutzungsüberwachung der Destillierblase mit Destillierstop und optischem Reinigungshinweis
- Automatische Nachfüllung des Vorratsbehälters nach Destillatentnahme, gesteuert durch elektronische Niveauerfassung
- Thermostatische Wassermangelsicherung.
- Rohrheizkörper, Destillierblase, Vorratsbehälter und Kondensator aus Edelstahl Rostfrei
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Gehäuseausführung doppelwandig



Technische Änderungen vorbehalten

Optionen integriert

- Mit getrennter Wasserzufuhr, für die Speisung des Boilers mit vorbehandeltem Wasser, Anschluss für 1/2" Schlauch

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-10-27

LAUDA Puridest PD 8 R

Wasserdestillierapparat 220 V; 3/PE; 50/60 Hz

Best.-Nr.: L003265

Technische Merkmale

Leitwert Mono-Destillat bei 25°C

2,3 µS/cm

Produktionsleistung

8 L/h

Tankvolumen

16 L

Heizleistung max.

6 kW

Leistungsaufnahme max.

6 kW

Kühlwasserverbrauch

1,2 L/min

Druckdifferenz Kühlwasser min.

3 bar

Maximaldruck Kühlwasser

7 bar

Wasserkühlung Zulauf für Schlauch

1/2 "

Wasserkühlung Ablauf für Schlauch

3/4 "

Abmessungen (BxTxH)

780 x 410 x 540 mm

Gewicht

34 kg

Umgebungstemperaturbereich


10 ... 40 °C

Netzversorgung

220 V; 3/PE; 50/60 Hz

Netzstecker

Netzkabel ohne Stecker (HAR)



Netzkabel ohne Stecker (HAR)

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser