

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-04


Manguera de silicona

DI 6 mm x esp. 1 mm

N.º de pedido: RKJ 015

### Características de rendimiento

- Las mangueras de silicona se caracterizan por una combinación única de elasticidad, pureza y resistencia a la temperatura. Ofrecen una alta resistencia a la temperatura, así como una muy buena resistencia a los rayos UV y al ozono.
- Las mangueras de silicona son inodoras e insípidas, en gran medida inertes químicamente, y su pared interior es lisa, lo que minimiza los depósitos y facilita la limpieza.
- Mangueras de silicona no aptas para aceite de silicona



### Características técnicas

Diámetro interior

6 mm

Diámetro exterior

8,6 mm

Material

Silicona

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser