

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-11

### LAUDA PRO RP 240 EC

Criotermostato circulación externa 230 V; 50 Hz

N.º de pedido: L000122

#### Características de rendimiento

- Termostato de circulación con la más moderna tecnología de microprocesadores y sistema de refrigeración integrado
- Pantalla TFT táctil a color de 5,7"
- Posibilidad de introducción multitouch de datos
- Sistema EasyUse para una manipulación y manejo extremadamente sencillos de todo el equipo
- Consola de mando extraíble para manejo a distancia
- Derechos de manejo individuales para hasta 20 usuarios
- Registro de datos, exportación a memoria USB
- Temporizador y función de cuenta atrás
- Protección de nivel inferior y protección ajustable contra exceso de temperatura con alarma acústica para el funcionamiento con líquidos inflamables y no inflamables
- Asistente SelfCheck para el diagnóstico del sistema
- Interfaz USB y Ethernet de serie
- Puede reequiparse con un módulo Interface (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; módulos analógicos o de contacto)
- Regulador constante totalmente electrónico con características PID para la regulación interna y externa
- Sistema PowerAdapt para una potencia calorífica máxima adaptada de forma óptima sin sobrecargar la fuente de alimentación
- Programador con 100 programas, con hasta 50 segmentos cada uno
- El diseño en forma de torre requiere un espacio reducido
- Bomba Varioflex LAUDA con 8 niveles de potencia seleccionables, conexiones de bomba en la parte trasera
- Su bajo volumen de llenado permite un cambio rápido de la temperatura
- Cámara de regulación de temperatura en acero inoxidable (con aislamiento, rebosadero y grifo de vaciado)
- Sistema SmartCool para el control digital de refrigeración con ahorro de energía, incluido el sistema automático del compresor
- Refrigeración del condensador: refrigeración híbrida
- Funcionamiento con refrigerante natural



Quedan reservadas las modificaciones técnicas



Temperatura de trabajo min.  
-40 °C



Temperatura de trabajo max.  
200 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-11

LAUDA PRO RP 240 EC

Criotermostato circulación externa 230 V; 50 Hz

N.º de pedido: L000122

## Características técnicas (según DIN 12876)

|                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rango de temperatura de trabajo                     | -40 ... 200 °C                                        |
| Rango de temperatura de funcionamiento              | -40 ... 200 °C                                        |
| Rango de temperatura ambiente                       | 5 ... 40 °C                                           |
| Estabilidad de temperatura                          | 0,05 ± K                                              |
| Potencia calorífica máx.                            | 2,5 kW                                                |
| Consumo eléctrico máx.                              | 3 kW                                                  |
| Máximo actual.                                      | 13 A                                                  |
| Presión máx. bomba                                  | 0,7 bar                                               |
| Succión máx. bomba                                  | 0,4 bar                                               |
| Flujo máximo de la bomba (presión)                  | 22 L/min                                              |
| Flujo máximo de la bomba (succión)                  | 20 L/min                                              |
| Rosca de conexión de la entrada / salida (exterior) | M16 x 1                                               |
| Ø racores entrada / salida                          | 13 mm                                                 |
| Volumen de llenado mín.                             | 2,4 L                                                 |
| Volumen de llenado máx.                             | 4,4 L                                                 |
| Dimensiones (an x pr x al)                          | 300 x 430 x 675 mm                                    |
| Alimentación de red                                 | 230 V; 50 Hz                                          |
| Conector de red                                     | Cable de alimentación con conector en ángulo (BS1363) |

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-11

LAUDA PRO RP 240 EC

Criotermostato circulación externa 230 V; 50 Hz

N.º de pedido: L000122

| Temperatura | Etapas de la bomba | Sustancia de regulación de temperatura | Potencia de frío 50 Hz |
|-------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 20 °C       | 8                  | Etanol                                 | 0,6 kW                 |
| 10 °C       | 8                  | Etanol                                 | 0,6 kW                 |
| 0 °C        | 8                  | Etanol                                 | 0,6 kW                 |
| -10 °C      | 8                  | Etanol                                 | 0,41 kW                |
| -20 °C      | 4                  | Etanol                                 | 0,24 kW                |
| -30 °C      | 4                  | Etanol                                 | 0,12 kW                |
| -35 °C      | 4                  | Etanol                                 | 0,07 kW                |
| -40 °C      | 2                  | Etanol                                 | 0,02 kW                |

### Accesorios de serie

- 2 tuercas de racor, 2 tapones
- 2 racores de manguera de 13 mm para la conexión de la bomba
- 2 racores de manguera de 10 mm con tuerca de racor G3/8 para la conexión del agua de refrigeración

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser