


FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-10-20

LAUDA Variocool VC 10000 W NRTL
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Numéro d'article: L002825

Caractéristiques

- Thermostat de process à utiliser avec des fluides de thermorégulation non inflammables
- Écran couleur TFT avec indication simultanée de la température de consigne et réelle, en plus d'une illustration graphique du profil de température
- Navigation dans les menus facile dans sept langues différentes All, EN, FR, ES, IT, RU
- Saisie des données facile via un curseur et un clavier souple
- Système SmartCool pour contrôle économique du froid avec compresseur automatique
- Régulateur entièrement électronique de type PID
- Affichage électronique du niveau et alarme niveau bas
- Equipé en série avec les interfaces USB et Ethernet, export de données par stick USB
- Signal d'erreur par contact sec
- Fentes pour modules d'interface à l'arrière de l'appareil
- Option pour évolution avec jusqu'à 2 modules d'interfaces (RS 232/485, Profibus, analogique, contact ou module EtherCAT)
- Système évolutif avec un module Pt 100/LiBus pour régulation externe et pilotage via boîtier Command Touch
- Programmeur intégrée avec max. 150 segments, répartis sur 5 programmes
- Serveur Web intégré pour une utilisation assistée par navigateur dans les réseaux locaux via PC, tablette ou smartphone, transmission sécurisée par authentification et cryptage
- Puissante pompe refoulante
- Bypass ajustable pour régulation de pression
- Affichage digitale de la pression de la pompe
- Orifice de remplissage sur le dessus, robinet de vidange
- Sélection des liquides caloporteurs avec les propriétés stockées
- Opération avec liquides ininflammables (eau, mélange eau/glycol)
- Condenseur refroidit à l'eau
- Connecteur HARTING (4 broches) pour le raccordement d'un câble d'alimentation.



Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-10-20

LAUDA Variocool VC 10000 W NRTL

400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz

Numéro d'article: L002825



Température de travail min.
-25 °C



Température de travail max.
80 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-10-20

LAUDA Variocool VC 10000 W NRTL
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Numéro d'article: L002825

Données techniques (selon DIN 12876)

Gamme de température de travail	-25 ... 80 °C
Gamme de température ambiante	5 ... 40 °C
Stabilité de température	0,1 ± K
Puissance de chauffe mini.	15,8 kW
Puissance de chauffe maxi.	17 kW
Courant max.	25 A
Pression de pompe max. 50 Hz	5,3 bar
Débit max (refoulement) 50Hz	63 L/min
Pression de pompe max. 60 Hz	7,3 bar
Débit max (refoulement) 60Hz	75 L/min
In / Outlet filetage de connexion (extérieur)	G 1 1/4"
Réglage de la pression	contourne
Volume de remplissage mini.	52 L
Volume de remplissage maxi.	65 L
Refroidissement par eau fil de connexion (extérieur)	3/4 "
Température d'eau de refroidissement recommandée	15 °C
Consommation d'eau de refroidissement	24 L/min
Différence de pression eau de refroidissement mini.	3 bar
Pression maximale d'eau de refroidissement	10 bar
Agent frigorigère Niveau 1	R-452A (GWP 2140); 2,000 kg; 4,3 t CO ₂ -eq
Type de protection	IP 32
Niveau sonore	72 dB(A)
Dimensions hors tout (LxPxH)	650 x 675 x 1350 mm
Poids	154 kg
Alimentation secteur	400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Prise secteur	- - -

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSE GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSE Verwaltungsgesellschaft
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobse (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobse

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-10-20

LAUDA Variocool VC 10000 W NRTL
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Numéro d'article: L002825

Données techniques (selon DIN 12876)

Certification

NRTL conformément à la norme UL 1995:2018, CSA C22.2
No.236:2015

Température	Fluide caloporteur	Puissance de froid 50Hz	Puissance de froid 60Hz
80 °C	Eau glycolé	13,1 kW	14,3 kW
20 °C	Éthanol	10,8 kW	11,9 kW
10 °C	Éthanol	7,85 kW	8,55 kW
0 °C	Éthanol	5,5 kW	6 kW
-10 °C	Éthanol	3,5 kW	3,9 kW
-20 °C	Éthanol	2 kW	2,1 kW

Accessoires de série

- 2 olives 1" avec écrou-raccord G1 1/4 pour raccord de pompe
- 2 olives 1/2" avec écrou-raccord G3/4 pour eau de refroidissement
- 1 Câble d'alimentation (HARTING, 4 broches) sans fiche, longueur: 4 mètres
- 1 Fiche secteur, IEC 60309, 5-pol, CEE, rouge, 32 A
- 1 Fiche secteur, NEMA L16-30P T-L 460 V; 30 A

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069


Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-10-20

LAUDA Variocool VC 10000 W NRTL
 400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
 Numéro d'article: L002825



Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
 Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
 info@lauda.de • www.lauda.de
 WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
 Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
 LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
 Sitz Lauda-Königshofen
 Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
 Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
 Dr. Marc Stricker
 Beirat: Dr. Gerhard Wobser