

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-09-22

LAUDA Variocool VC 1200 W

Prozessthermostat 230 V; 50 Hz

Best.-Nr.: L000974

### Leistungsmerkmale

- Prozess-Thermostat für den Einsatz mit nicht brennbaren Temperiermedien
- Farbiges TFT Display für gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwert sowie grafische Darstellung des Temperaturverlaufs
- Menüführung im Klartext, sechs wählbare Sprachen DE, EN, FR, ES, IT, RU
- Bedienung über Cursor- und Softkeytasten
- Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten
- Elektronische Füllstandsanzeige und Unterniveaularm
- Leistungsstarke Druckpumpe
- USB-Schnittstelle serienmäßig
- Fernanzeige "Störung" über eingebauten Neutralkontakt
- Aufrüstbar mit einem Schnittstellen-Modul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485 Modul, Profibusmodul, Ethernet-USB-Modul)
- Integrierter Programmgeber mit max. 150 Segmenten, aufteilbar auf 5 Programme
- Einstellbarer Bypass zur Druckbegrenzung
- Einfüllöffnung oben, Entleerungshahn hinten
- SmartCool System für energiesparende digitale Kältesteuerung inkl. Kompressorautomatik
- Betrieb mit nicht-brennbarem Kältemittel (HFC), konform der F-Gas-Verordnung VO (EU) 573/2024
- Verflüssigerkühlung Wasser
- Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)



Technische Änderungen vorbehalten



Arbeitstemperatur min.  
-20 °C



Arbeitstemperatur max.  
80 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-09-22

LAUDA Variocool VC 1200 W  
Prozessthermostat 230 V; 50 Hz  
Best.-Nr.: L000974

Technische Merkmale (nach DIN 12876)

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Arbeitstemperaturbereich               | -20 ... 80 °C                                     |
| Umgebungstemperaturbereich             | 5 ... 40 °C                                       |
| Temperaturkonstanz                     | 0,05 ± K                                          |
| Heizleistung max.                      | 2,25 kW                                           |
| Leistungsaufnahme max.                 | 3,3 kW                                            |
| Stromaufnahme                          | 14 A                                              |
| Pumpe Druck max.                       | 3,2 bar                                           |
| Pumpe Förderstrom max. (Druck)         | 37 L/min                                          |
| In / Outlet Anschlussgewinde (außen)   | G 3/4"                                            |
| Druckeinstellung                       | Bypass                                            |
| Füllvolumen max.                       | 15 L                                              |
| Wasserkühlung Anschlussgewinde (außen) | 3/4 "                                             |
| Empfohlene Kühlwassertemperatur        | 15 °C                                             |
| Kühlwasserverbrauch                    | 2,5 L/min                                         |
| Druckdifferenz Kühlwasser min.         | 1 bar                                             |
| Maximaldruck Kühlwasser                | 10 bar                                            |
| Abmessungen (BxTxH)                    | 450 x 550 x 790 mm                                |
| Gewicht                                | 50 kg                                             |
| Kältemittel Stufe 1                    | R-449A (GWP 1397); 0,500 kg; 0,7 t CO2-eq         |
| Netzversorgung                         | 230 V; 50 Hz                                      |
| Netzstecker                            | Netzkabel mit Stecker (SEV 1011, SEV 5934/2, T23) |

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-09-22

LAUDA Variocool VC 1200 W  
 Prozessthermostat 230 V; 50 Hz  
 Best.-Nr.: L000974

| Temperatur | Temperiermedium | Kälteleistung 50 Hz |
|------------|-----------------|---------------------|
| 20 °C      | Ethanol         | 1,12 kW             |
| 10 °C      | Ethanol         | 0,92 kW             |
| 0 °C       | Ethanol         | 0,62 kW             |
| -10 °C     | Ethanol         | 0,32 kW             |
| -20 °C     | Ethanol         | 0,06 kW             |

## Serienmäßiges Zubehör

- 2 Schlaucholiven 3/4" mit 2 Überwurfmutter G3/4 für Pumpenanschluss
- 2 Schlaucholiven 1/2" mit 2 Überwurfmutter G3/4 für Kühlwasseranschluss

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
 Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
 info@lauda.de • www.lauda.de  
 WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
 Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
 Sitz Lauda-Königshofen  
 Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
 Dr. Gunther Wobsey (Vors.), Dr. Mario Englert,  
 Dr. Marc Stricker  
 Beirat: Dr. Gerhard Wobsey

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-09-22

LAUDA Variocool VC 1200 W

Prozessthermostat 230 V; 50 Hz

Best.-Nr.: L000974

### PUMPENKENNLINIEN Temperierflüssigkeit: Wasser

Druck bar



- 1 0,9 bar, 28 L/min
- 2 3,2 bar, 37 L/min
- 3 4,8 bar, 37 L/min
- 4 5,0 bar, 60 L/min

Volumenstrom L/min

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser