

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-07-30

LAUDA Variocool VC 1200

Prozessthermostat 230 V; 50 Hz

Best.-Nr.: L000941

### Leistungsmerkmale

- Prozess-Thermostat für den Einsatz mit nicht brennbaren Temperiermedien
- Farbiges TFT Display für gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwert sowie grafische Darstellung des Temperaturverlaufs
- Menüführung im Klartext, sechs wählbare Sprachen DE, EN, FR, ES, IT, RU
- Bedienung über Cursor- und Softkeytasten
- Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten
- Elektronische Füllstandsanzeige und Unterniveaularm
- Leistungsstarke Druckpumpe
- USB-Schnittstelle serienmäßig
- Fernanzeige "Störung" über eingebauten Neutralkontakt
- Aufrüstbar mit einem Schnittstellen-Modul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485 Modul, Profibusmodul, Ethernet-USB-Modul)
- Integrierter Programmgeber mit max. 150 Segmenten, aufteilbar auf 5 Programme
- Einstellbarer Bypass zur Druckbegrenzung
- Einfüllöffnung oben, Entleerungshahn hinten
- SmartCool System für energiesparende digitale Kältesteuerung inkl. Kompressorautomatik
- Betrieb mit nicht-brennbarem Kältemittel (HFC), konform der F-Gas-Verordnung VO (EU) 573/2024
- Verflüssigerkühlung Luft
- Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)



Technische Änderungen vorbehalten



Arbeitstemperatur min.  
-20 °C



Arbeitstemperatur max.  
80 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-07-30

LAUDA Variocool VC 1200

Prozessthermostat 230 V; 50 Hz

Best.-Nr.: L000941

## Technische Merkmale (nach DIN 12876)

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Arbeitstemperaturbereich             | -20 ... 80 °C                                          |
| Umgebungstemperaturbereich           | 5 ... 40 °C                                            |
| Temperaturkonstanz                   | 0,05 ± K                                               |
| Heizleistung max.                    | 2,25 kW                                                |
| Leistungsaufnahme max.               | 3,3 kW                                                 |
| Stromaufnahme                        | 14 A                                                   |
| Pumpe Druck max.                     | 3,2 bar                                                |
| Pumpe Förderstrom max. (Druck)       | 37 L/min                                               |
| In / Outlet Anschlussgewinde (außen) | G 3/4"                                                 |
| Druckeinstellung                     | Bypass                                                 |
| Füllvolumen min.                     | 8 L                                                    |
| Füllvolumen max.                     | 15 L                                                   |
| Abmessungen (BxTxH)                  | 450 x 550 x 790 mm                                     |
| Gewicht                              | 51 kg                                                  |
| Kältemittel Stufe 1                  | R-449A (GWP 1397); 0,500 kg; 0,7 t CO <sub>2</sub> -eq |
| Netzversorgung                       | 230 V; 50 Hz                                           |
| Netzstecker                          | Netzkabel mit Stecker (SEV 1011, SEV 5934/2, T23)      |

Technische Änderungen vorbehalten



Netzkabel mit Stecker (SEV 1011, SEV 5934/2, T23)

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-07-30

LAUDA Variocool VC 1200

Prozessthermostat 230 V; 50 Hz

Best.-Nr.: L000941

| Temperatur | Temperiermedium | Kälteleistung 50 Hz |
|------------|-----------------|---------------------|
| 20 °C      | Ethanol         | 1,12 kW             |
| 10 °C      | Ethanol         | 0,92 kW             |
| 0 °C       | Ethanol         | 0,62 kW             |
| -10 °C     | Ethanol         | 0,32 kW             |
| -20 °C     | Ethanol         | 0,06 kW             |

## Serienmäßiges Zubehör

- 2 Schlaucholiven 3/4" mit 2 Überwurfmutter G3/4 für Pumpenanschluss

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser