

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-07-28

LAUDA Versafreeze VF 70085

Congelador vertical 230 V; 50 Hz

N.º de pedido: L003346

### Características de rendimiento

- Congelador vertical para laboratorio con sistema de monitorización fiable y aislamiento de alta eficiencia para el almacenamiento a largo plazo y el control de calidad
- Cómoda unidad de mando con pantalla táctil de 4,3" e indicación digital para introducir y consultar todos los valores relevantes para la seguridad
- Valores límite ajustables para la alarma de alta y de baja temperatura
- Protección contra accesos no autorizados a los valores nominales mediante gestión de usuarios protegida por contraseña
- Sistema electrónico de alarma y contacto de alarma libre de potencial para la conexión a un sistema de alarma interno o al sistema de mando central
- Mantenimiento de las funciones de indicación y de alarma incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico (respaldo con batería)
- Interior completamente de acero inoxidable
- Siete compartimentos interiores, cada uno de los cuales está protegido con una puerta aislante para evitar la pérdida de frío
- Para el almacenamiento a largo plazo y el control de calidad de sustancias orgánicas y otros materiales
- Registrador de datos instalado para el almacenamiento de los datos de temperatura y de alarma
- Preparado para IIOT gracias a su potente interfaz Ethernet
- Interfaz RS 485 para una transferencia de datos sin problemas
- Un serpentín de refrigeración muy pegado a la máquina permite alcanzar una elevada velocidad de congelación, así como unas homogeneidad y constancia excelentes de la temperatura en todo su espacio útil
- Equipo de refrigeración con ahorro de energía, bajo mantenimiento y compresores de alto rendimiento totalmente herméticos
- Funcionamiento respetuoso con el medio ambiente y preparado para el futuro con refrigerantes naturales
- El aislamiento al vacío de alta calidad reduce el grosor de las paredes y genera un mayor espacio de almacenaje, ocupando el mismo espacio
- Dos pasos con un diámetro interior de 13 mm de serie para la inserción de sensores de control, p. ej., del tipo Pt100
- El sistema de sellado magnético impide de forma fiable la congelación de las juntas de la puerta/tapa



Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-07-28

LAUDA Versafreeze VF 70085

Congelador vertical 230 V; 50 Hz

N.º de pedido: L003346



Temperatura de trabajo min.  
-86 °C




Temperatura de trabajo max.  
-50 °C

### Características técnicas

|                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de temperatura de trabajo             | -86 ... -50 °C                                                                         |
| Estabilidad de temperatura                  | 2 ± K a -86 °C                                                                         |
| Homogeneidad de temperatura                 | 6 K a -86 °C                                                                           |
| Rango de temperatura ambiente               | 15 ... 28 °C                                                                           |
| Espacio útil                                | 731 L                                                                                  |
| Dimensiones del espacio útil (an x pr x al) | 738 x 750 x 1320 mm                                                                    |
| Dimensiones (an x pr x al)                  | 980 x 1179 x 1965 mm                                                                   |
| Peso                                        | 387 kg                                                                                 |
| Tiempo de enfriamiento                      | de 20 °C a -86 °C en 7 h                                                               |
| Tiempo de descongelación                    | de -86 °C a 0 °C en 25 h                                                               |
| Consumo de energía                          | 15,5 kWh/d à -86 °C                                                                    |
| Refrigerante nivel 1                        | R-290 (GWP 3) A3 132 m³/kg; 0,145 kg; 0,0 t CO2-eq                                     |
| Refrigerante nivel 2                        | R-170 (GWP 6) A3 132 m³/kg; 0,090 kg; 0,0 t CO2-eq                                     |
| Alimentación de red                         | 230 V; 50 Hz                                                                           |
| Conector de red                             | Enchufe Schuko (UE) y dos adaptadores: BS 1363 (Reino Unido) y SEV 5934/2, T23 (Suiza) |

Quedan reservadas las modificaciones técnicas



Enchufe Schuko (UE) y dos adaptadores: BS 1363 (Reino Unido) y SEV 5934/2, T23 (Suiza)

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser