

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2023-02-24

LAUDA Varioshake VS 20 OH

Agitateur 230 V; 50/60 Hz

Numéro d'article: L003064

Caractéristiques

- Secoueur rotateur 360 °, robuste, idéal pour mélanger les poudres et les échantillons pâteux
- Affichage de la vitesse
- Contrôle électronique de la vitesse, démarrage en continu, accélération en douceur
- Panneau de commande clair pour une utilisation facile avec des boutons rotatifs
- Capacité pour une charge uniforme : 12 récipients, ronds ou carrés
- Récipients jusqu'à 110 mm Ø et hauteur de 270mm maximum, supports de pince réglables en hauteur
- Entraînement par un moteur DC protégé contre les surcharges
- Mécanisme compact à faible usure avec équilibrage des masses pour un support sûr
- Support rotatif à double roulement avec entraînement sûr par un moyeu patient
- Dispositifs de maintien réglables en hauteur en acier inoxydable pour un serrage sûr et ferme des récipients
- Vitesse constante, indépendante de la charge
- Excellent pour une utilisation continue
- Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué



Réserves de modifications techniques

Données techniques

Gamme de température ambiante	10 ... 40 °C
Consommation électrique maxi.	0,1 kW
Fréquence d'agitation	1 ... 20 1/min
Charge max	20 kg
Dimensions hors tout (LxPxH)	770 x 700 x 715 mm
Poids	68 kg
Prise secteur	Câble secteur avec fiche coudée Schuko (CEE7/7)
Alimentation secteur	230 V; 50/60 Hz

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 • F + 49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser