

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-07-24

LAUDA Varioshake VS 30 O

Coctelera 115 V; 60 Hz

N.º de pedido: L003195

### Características de rendimiento

- Agitador con movimiento orbital, resistente, silencioso y con diseño compacto
- Indicación y ajuste digital de la frecuencia de agitación a través de la pantalla OLED, en pasos de 1,0 rpm, arranque suave
- Indicación de los valores nominales y reales, así como la frecuencia de agitación mediante dos pantallas LC
- Tecnología de microprocesadores de fácil manejo
- Teclado de membrana con símbolos explícitos
- Temporizador ajustable de 1 min a 99:59 h o funcionamiento continuo
- Interfaz RS 232 opcional bajo solicitud
- Amplia bandeja del agitador realizada en chapa de acero con galvanizado electrolítico y recubrimiento de polvo
- Cuatro barras de soporte y anillos de ajuste para la sujeción segura de accesorios
- Accionamiento a través de un motor de corriente alterna con protección contra sobrecarga
- Sistema mecánico compacto con bajo desgaste y compensación de masa para mayor estabilidad
- Velocidad constante, independientemente de la carga
- Perfectamente apta para el funcionamiento continuo
- Carcasa exterior de chapa de acero con galvanizado electrolítico y recubrimiento de polvo
- Revestimiento especial de goma para una buena adherencia de los objetos sobre la bandeja del agitador



Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-07-24


LAUDA Varioshake VS 30 O

Coctelera 115 V; 60 Hz

N.º de pedido: L003195

## Características técnicas

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rango de temperatura ambiente  | 10 ... 50 °C                                    |
| Bandeja del agitador (an x pr) | 676 x 540 mm                                    |
| Consumo eléctrico máx.         | 0,09 kW                                         |
| Amplitud de agitación          | 32 mm                                           |
| Frecuencia de agitación        | 20 ... 250 1/min                                |
| Capacidad de carga máx.        | 30 kg                                           |
| Dimensiones (an x pr x al)     | 705 x 607 x 160 mm                              |
| Peso                           | 38 kg                                           |
| Conector de red                | Cable de alimentación con conector (NEMA 5-15P) |
| Alimentación de red            | 115 V; 60 Hz                                    |



Cable de alimentación con conector (NEMA 5-15P)

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser