

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-10-27

LAUDA Varioshake VS 30 O

Schüttelapparat 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: L003299

### Leistungsmerkmale

- Schüttelapparat mit orbitaler Bewegung, belastungsstark, geräuscharm, in kompakter Ausführung
- Schüttelfrequenzanzeige und -einstellung digital über OLED-Display, in Schritten von 1,0 U/min, sanfter Anlauf
- Anzeige der Soll- und Istwerte sowie der Schüttelfrequenz durch zwei LC-Displays
- Anwenderfreundliche Mikroprozessortechnik
- Folientastatur mit prägnanten Symbolen
- Timer einstellbar von 1 min. bis 99:59 Std. oder Dauerbetrieb
- Vier Stativ-Stangen und Stellringen zur sicheren Befestigung von Zusatzeinrichtungen
- Spezial-Gummiauflage für gute Haftung der Objekte auf dem Bewegungstisch
- Großer Bewegungstisch aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Antrieb durch einen überlastungsgeschützten Wechselstrommotor
- Kompakte, verschleißarme Mechanik mit Massenausgleich für sicheren Stand
- Konstante Drehzahl, lastunabhängig
- Hervorragend für Dauerbetrieb geeignet
- Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet



### Optionen integriert

- RS 232 Schnittstelle für problemlosen Datentransfer

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-10-27


LAUDA Varioshake VS 30 O

Schüttelapparat 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: L003299

### Technische Merkmale

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 10 ... 50 °C                                      |
| Bewegungstisch (BxT)       | 676 x 540 mm                                      |
| Leistungsaufnahme max.     | 0,09 kW                                           |
| Schüttelamplitude          | 32 mm                                             |
| Schüttelfrequenz           | 20 ... 250 1/min                                  |
| Lastaufnahme max.          | 30 kg                                             |
| Abmessungen (BxTxH)        | 705 x 607 x 160 mm                                |
| Gewicht                    | 38 kg                                             |
| Netzstecker                | Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7) |
| Netzversorgung             | 230 V; 50 Hz                                      |



Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser