

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-03-21

LAUDA Varioshake VS 8 BE

Coctelera 230 V; 50/60 Hz

N.º de pedido: L003056

### Características de rendimiento

- Agitador con movimiento bidireccional, resistente, silencioso y con diseño compacto
- Regulación electrónica de velocidad, ajustable gradualmente, arranque suave
- Panel de control sencillo para un manejo fácil con botones giratorios
- Temporizador ajustable hasta 60 min o funcionamiento continuo
- Bandeja del agitador en aluminio anodizado con cuatro espigas de plástico
- Accionamiento a través de un motor de corriente alterna con protección contra sobrecarga
- Sistema mecánico compacto con bajo desgaste y compensación de masa para mayor estabilidad
- Velocidad constante, independientemente de la carga
- Perfectamente apta para el funcionamiento continuo
- Carcasa exterior de chapa de acero con galvanizado electrolítico y recubrimiento de polvo



### Características técnicas

Rango de temperatura ambiente	10 ... 60 °C
Bandeja del agitador (an x pr)	330 x 330 mm
Consumo eléctrico máx.	0,07 kW
Amplitud de agitación	20 mm
Frecuencia de agitación	20 ... 300 1/min
Capacidad de carga máx.	8 kg
Dimensiones (an x pr x al)	350 x 375 x 160 mm
Peso	11 kg
Conector de red	Cable de alimentación con conector Schuko en ángulo (CEE7/7)
Alimentación de red	230 V; 50/60 Hz

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunter Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser