

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-04-29

LAUDA Varioshake VS 8 BE

Agitateur 230 V; 50/60 Hz

Numéro d'article: L003175

Caractéristiques

- Secoueur à mouvement bidirectionnel, robuste, silencieux dans une conception compacte
- Contrôle électronique de la vitesse, démarrage en continu, accélération en douceur
- Panneau de commande clair pour une utilisation facile avec des boutons rotatifs
- Minuterie réglable jusqu'à 60 min. ou fonctionnement continu
- Plateforme à secouer en aluminium anodisé avec quatre chevilles en matière plastique
- Entraînement par un moteur AC protégé contre les surcharges
- Mécanisme compact à faible usure avec équilibrage des masses pour un support sûr
- Vitesse constante, indépendante de la charge
- Excellent pour une utilisation continue
- Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué



Données techniques

Gamme de température ambiante	10 ... 60 °C
Portoir (LxP)	330 x 330 mm
Consommation électrique maxi.	0,07 kW
Amplitude de déplacement	20 mm
Fréquence d'agitation	20 ... 300 1/min
Charge max	8 kg
Dimensions hors tout (LxPxH)	350 x 375 x 160 mm
Poids	11 kg
Prise secteur	Câble secteur avec fiche (GB2099, 15934)
Alimentation secteur	230 V; 50/60 Hz

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser