

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-02-12

LAUDA Varioshake VS 8 O

Coctelera 230 V; 50 Hz

N.º de pedido: L003137

### Características de rendimiento

- Agitador con movimiento orbital, resistente, silencioso y con diseño compacto
- Indicación y ajuste digital de la frecuencia de agitación a través de la pantalla LC, en pasos de 1,0 rpm, arranque suave
- Indicación de los valores nominales y reales, así como la frecuencia de agitación mediante dos pantallas LC
- Tecnología de microprocesadores de fácil manejo
- Teclado de membrana con símbolos explícitos
- Temporizador ajustable de 1 min a 99:59 h o funcionamiento continuo
- Interfaz RS 232 opcional bajo solicitud
- Bandeja del agitador en aluminio anodizado con cuatro espigas de plástico
- Accionamiento a través de un motor de corriente alterna con protección contra sobrecarga
- Sistema mecánico compacto con bajo desgaste y compensación de masa para mayor estabilidad
- Velocidad constante, independientemente de la carga
- Perfectamente apta para el funcionamiento continuo
- Carcasa exterior de chapa de acero con galvanizado electrolítico y recubrimiento de polvo



Quedan reservadas las modificaciones técnicas

### Características técnicas

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rango de temperatura ambiente  | 10 ... 50 °C                                                   |
| Bandeja del agitador (an x pr) | 330 x 330 mm                                                   |
| Consumo eléctrico máx.         | 0,07 kW                                                        |
| Amplitud de agitación          | 10 mm                                                          |
| Frecuencia de agitación        | 20 ... 500 1/min                                               |
| Capacidad de carga máx.        | 8 kg                                                           |
| Dimensiones (an x pr x al)     | 350 x 355 x 160 mm                                             |
| Peso                           | 11 kg                                                          |
| Conector de red                | Cable de alimentación con conector (SEV 1011, SEV 5934/2, T23) |
| Alimentación de red            | 230 V; 50 Hz                                                   |

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser